



WNA008



Ausschalter-Einsatz 2-polig mit Wippe und Aufdruck '0' und '1', W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Grau
RAL Nummer 7011
Glanzgrad Matt
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Kennzeichnung

Zusammenstellung Steuerelement

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 76 x 76 mm
Einbautiefe 12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK08
Verwendbar in höheren IP-Klassen IP55 mit geschlossener Abdeckung

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Anschluss

Kontaktart 2-Weg
Anschluss-/Steckertyp Drehriegel
Mit vergoldeten Kontakten Nein

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung
Anschlussart Mit N-Klemme
Mit Steckklemme
Drucktaster Nein
Aufdruck Mit Aufdruck "0 - 1"

Ausstattung

Mit Beleuchtung Nein

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
REACH-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja