



WNA009



Méca. minuterie bouton rotatif max. 15 min ass. saillie, cubyko, gris

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 - 250 V

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Courant assigné nominal 10 A

Textes

Mode d'installation Avec adaptateur de montage

Dimensions

Profondeur de montage 35 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Sécurité

Classe de protection (IP) IP55

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui