



WNA010

IP55

Kreuzschalter-Einsatz mit Wippe, W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Werkstoff

Farbe Grau

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 70 mm

Breite 70 mm

Tiefe 42 mm

Einbautiefe 12 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 40 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Konnektivität

Anschlussart quickconnect

Mit Krallenbefestigung Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Stoßfestigkeit IK IK08

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 35 °C

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung

Schaltart/Variante Kreuz

Anschlussart Mit Steckklemme

Geeignet für

cubyko

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja