



WNA010

IP55

### Технічні характеристики

#### Електричний струм

Комутаційний струм 10 A

#### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка  
Поверхневий монтаж

#### Напруга

Номінальна напруга 250 V

#### Частота

Частота 50 - 60 Hz

#### Матеріали

Colour Сірий

Код RAL 7011

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику) 0 %

#### Ідентифікація

Схема монтажу Елемент керування

#### Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

#### Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1

#### Розміри

Розміри 70 x 70 mm

Вбудована глибина 12 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 40 mm

#### Безпека

Ударостійкість IK IK08

#### Електричний струм

Номінальний струм 10 A

#### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Поворотний замок

#### Тексти

Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Тип з'єднання Зі вставними клеммами

Відбиток Без надруку

#### Обладнання

З освітленням Ні

#### Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так