




WNA020



Taster-Einsatz mit Wippe, Schließer, W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Wippe
-----------------------	-------

Werkstoff

Farbe	Grau
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein
Rückwand Innenseite	Matt

Abmessungen

Höhe	70,90 mm
Breite	70,90 mm
Tiefe	41,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Drehriegel
-----------------------	------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK08

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 35 °C
--------------------	-------------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Schaltart/Variante	Wechsel
Anschlussart	Mit Steckklemme

Geeignet für

W.1	
-----	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja