



WNA020



**Pulsdrukker (maak), W.1, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Uitvoering**

Bedieningselement	Wip
-------------------	-----

**Materiaal**

Kleur	Grijs
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Achterzijde intern	Mat

**Afmetingen**

Hoogte	70,90 mm
Breedte	70,90 mm
Diepte	41,50 mm
Inbouwdiepte	12 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld	0 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

**Bediening en signalering**

Signaallamp	Zonder
Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

**Aansluitmogelijkheden**

Met klauwbevestiging	Nee
----------------------	-----

**Aansluiting**

Type connector/steker	Draaiverbinding
-----------------------	-----------------

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK08

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-25 - 35 °C
---------------------	-------------

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Teksten**

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Schakelmodus	Wissel

---

**Geschikt voor**

cubyko

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja