



WNA022

IP55



Taster-Einsatz mit Wippe, Wechsler, W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 10 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Wippe

Werkstoff

Farbe Grau

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 43 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Stoßfestigkeit IK IK08

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 35 °C

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Steckklemme

Geeignet für

W.1

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja