



WNA040B



**Doppel-Wechselschalter-Einsatz m. Wippe 2fach, getr. Eingangskl., W.1 IP55, p.weiß**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 10 A

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz  
Aufputz

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Polarweiß  
RAL Nummer 9010  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Thermoplast  
Oberfläche Unbehandelt  
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Steuerelement

**Konnektivität**

Montageart Schraubbefestigung

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 2

**Abmessungen**

Abmessungen 70 x 70 mm  
Einbautiefe 12 mm  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK08  
Verwendbar in höheren IP-Klassen IP55 mit geschlossener Abdeckung

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Anschluss**

Kontaktart 2-Weg  
Anschluss-/Steckertyp Drehriegel  
Mit vergoldeten Kontakten Nein

**Texte**

Montageart Mit Montageadapter  
Anschlussart Mit Steckklemme  
Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)  
Drucktaster Nein  
Aufdruck Ohne Aufdruck

**Ausstattung**

Mit Beleuchtung Nein

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja  
REACH-SVHC frei Ja  
RoHS-konform Ja