



WNA161



**Inserto prese SCHUKO con coperchi a cerniera a parete/da incasso W.1 grigio**

### Caratteristiche tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

#### Corrente

Corrente nominale 16 A

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

#### Serie

Altezza 70 mm

Larghezza 70 mm

Profondità 43 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

#### Connessione

Tipo di connettore Terminale a vite

Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso  
Montaggio a parete

Posizione di montaggio/collegamento Orizzontale

#### Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

#### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Sì

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

#### Acessori

Con campo per l'etichetta No

Pre-equipaggiato con Presa

#### Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale

#### Numero di moduli

Numero di moduli 1

#### Protezione

Con protezione dal contatto incrementata Sì

Resistenza agli urti IK IK07

#### Protezione

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP55                      |
| Utilizzabile in classe IP superiore     | IP55 con coperchio chiuso |

#### Funzioni

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

#### Identificazione

|            |    |
|------------|----|
| Con stampa | No |
|------------|----|

#### Testo

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Custodia            | Scatola completa                     |
| Protezione          | Protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla                 |
| Etichettatura       | Senza etichettatura                  |

#### Adatto per

|        |  |
|--------|--|
| cubyko |  |
|--------|--|

#### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |