



WNA300

IP55



Mod inter dbl store 1p LT touche 2p symbole «Flèche» saillie/enc cubyko, gris

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011

Commandes et indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	Commutateur unipolaire
--	------------------------

Matière

Finition	Mat
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Type de commutation	Avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la mise en marche simultanée
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Mode d'installation	Avec adaptateur de montage

Raccordement

Type de connexion / prise	Verrou tournant
---------------------------	-----------------

Adapté à

cubyko	
--------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui