



WNA300



Jalousie-Serienschalter-Einsatz 1-polig, Wippe 2fach mit Pfeile, W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011

Bedienelemente und Anzeigen

Jalousieschalter/-taster	Schalter 1-polig
--------------------------	------------------

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 35 °C
--------------------	-------------

Texte

Schaltart/Variante	Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten
Anschlussart	Mit Steckklemme
Montageart	Für Schraubbefestigung

Geeignet für

W.1	
-----	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja