



WNA300



**Mod inter dbl store 1p LT touche 2p symbole «Flèche» saillie/enc cubyko, gris**

**Caractéristiques techniques**

**Matière**

Couleur	Gris
Code RAL	7011

**Commandes et indicateurs**

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	Commutateur unipolaire
--	------------------------

**Matière**

Finition	Mat
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Courant électrique**

Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP55
Type de verrouillage	Sans serrure

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 35 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Type de commutation	Avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la mise en marche simultanée
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Mode d'installation	Avec adaptateur de montage

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Verrou tournant
---------------------------	-----------------

**Adapté à**

cubyko	
--------	--

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui