



WNA300

IP55



Mod inter dbl store 1p LT touche 2p symbole «Flèche» saillie/enc cubyko, gris

Caractéristiques techniques

Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7011

Commandes et indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	Interrupteur unipolaire
--	-------------------------

Matières

Finition de la surface	Mat
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Type de commutation	Avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la mise en marche simultanée
Type de raccordement	Avec bornes à ressort
Mode d'installation	Avec adaptateur de montage

Raccordement

Type de connection / prise	Verrou rotatif
----------------------------	----------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Adapté à

cubyko	
--------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui