



WNA300

IP55



## Jaloezie-serieschakelaar 1-p, W.1, grijs

### Technische karakteristieken

#### Materiaal

|           |       |
|-----------|-------|
| Kleur     | Grijs |
| RAL-kleur | 7011  |

#### Bediening en signalisatie

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Jaloezieschakelaar/-impulsdrukknop | Schakelaar enkelpolig |
|------------------------------------|-----------------------|

#### Materiaal

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Afwerking oppervlakte                                     | Mat         |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 0 %         |
| Materiaal                                                 | Thermoplast |
| Oppervlaktebehandeling                                    | Onbehandeld |

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Elektrische Stroom

|               |      |
|---------------|------|
| Schakelstroom | 10 A |
| Schakelstroom | 10 A |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP55 |
|----------------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 35 °C |
|---------------------|-------------|

#### Teksten

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schakelmodus  | Met mechanische en elektrische vergrendeling om inschakelen van beide zijden te voorkomen |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen                                                                          |
| Montagewijze  | Met montageadapter                                                                        |

#### Aansluiting

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Draaivergrendeling |
|------------------------|--------------------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Geschikt voor

|        |  |
|--------|--|
| cubyko |  |
|--------|--|

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |