



WNA300



Conmutador doble persianas, gris

Características técnicas

Materiales

Colour	Gris
Código RAL	7011

Controles e indicadores

Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamas	Interruptor de 1 polo
---	-----------------------

Materiales

Acabado de la superficie	Mate
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de conmutación	10 A

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP55
Tipo de cerradura	Sin bloqueo

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 35 °C
-------------------------------	-------------

Texto

Modo conmutación	Con enclavamiento mecánico y eléctrico para evitar la pulsación de ambas teclas
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
Tipo de montaje	Con adaptador de montaje

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Gire el tornillo de bloqueo
------------------------------------	-----------------------------

Equipo

Es clave removible	No
--------------------	----

Características técnicas

cubyko	
--------	--

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí