



WNA300

IP55



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικά

| | |
|-------------|------|
| Χρώμα | Γκρι |
| Κωδικός RAL | 7011 |

Έλεγχοι και ενδείξεις

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Τύπος διακόπτη ρολών | μονοπολικός διακόπτης |
|----------------------|-----------------------|

Υλικά

| | |
|--|---------------|
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ |
| Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) | 0 % |
| Υλικό | Θερμοπλαστικό |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο |

Τάση

| | |
|-----------------|-------|
| Ονομαστική τάση | 250 V |
|-----------------|-------|

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|----------------|------|
| Ρεύμα διακοπής | 10 A |
| Ρεύμα διακοπής | 10 A |

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP55 |
| Τύπος κλειδώματος | χωρίς κλειδαριά |

Συνθήκες χρήσης

| | |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

Κείμενο

| | |
|---------------------|---|
| Λειτουργία διακόπτη | Με μηχανικό και ηλεκτρικό κλειδίωμα για την αποφυγή αμοιβαίας ενεργοποίησης |
| Είδος σύνδεσης | Με plug-in ακροδέκτες |
| Τρόπος εγκατάστασης | Με προσαρμογέα τοποθέτησης |

Σύνδεση

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Τύπος σύνδεσης | Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος |
|----------------|-----------------------------|

Κατάλληλο για

| | |
|--------|--|
| cubyko | |
|--------|--|

Βιωσιμότητα

| | |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |