



WNA300B



**cubyko - Comutador duplo para estores, branco**

**Características técnicas**

**Materiais**

Cor	Branco
Código RAL	9010

**Controlos e indicadores**

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas	Interruptor de 1 polos
---	------------------------

**Materiais**

Acabamento	Mate
	0 %
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

**Corrente elétrica**

	10 A
Poder de corte	10 A

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-25 - 35 °C
------------------------------	-------------

**Texto**

Modo de comutação	Com encravamento mecânico e elétrico para evitar ligação simultânea
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Modo de instalação	Com adaptador de montagem

**Conexão**

Tipo de conector/ficha	Girar parafuso de fixação
------------------------	---------------------------

**Adequado para**

cubyko	
--------	--

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim