



WNA300B



## ΚΟΥΒΥΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Τύπος διακόπτη ρολών	μονοπολικός διακόπτης
----------------------	-----------------------

#### Υλικά

Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

#### Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
Ρεύμα διακοπής	10 A

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Τύπος κλειδώματος	χωρίς κλειδαριά

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

#### Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη	Με μηχανικό και ηλεκτρικό κλειδώμα για την αποφυγή αμοιβαίας ενεργοποίησης
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες
Τρόπος εγκατάστασης	Με προσαρμογέα τοποθέτησης

#### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος
----------------	-----------------------------

#### Κατάλληλο για

cubyko

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι