



WNA402B

Rahmen 2fach waagrecht UP, W.1 IP55, polarweiß

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl der Einsätze	2
Anzahl Module	2

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	154 mm
Breite	83 mm
Tiefe	38 mm

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Waagrecht

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Stoßfestigkeit IK	IK07

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Texte

Montageart	Mit Klemm-/Schraubbefestigung Mit Montageadapter und Dichtung Für Unterputz- und Hohlwandmontage Für senkrechte Montage
Schrauben/Schraubendreher	Mit Schraubendreher

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja