



WNA408

Rahmen 2fach senkrecht UP, W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Kapazität

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl der Einsätze | 2 |
| Anzahl Module | 2 |

Werkstoff

| | |
|---|-------------|
| Farbe | Grau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 0 % |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 83 mm |
| Breite | 154 mm |
| Tiefe | 38 mm |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Installation, Montage

| | |
|----------------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
| Einbau-/Anschlussort | Senkrecht |

Sicherheit

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP55 mit geschlossener Abdeckung |
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -15 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

Texte

| | |
|---------------------------|--|
| Montageart | Mit Klemm-/Schraubbefestigung Mit Montageadapter und Dichtung Für Unterputz- und Hohlwandmontage Für senkrechte Montage |
| Schrauben/Schraubendreher | Mit Schraubendreher |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |