



WNA408

**W.1 Ramka 2-krotna pionowa do montażu podtynkowego, IP55, szary**

**Właściwości techniczne**

**Pojemność**

Krotność	2
Liczba modułów	2

**Materiały**

Kolor	Szary
Kod RAL	7035
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość	83 mm
Szerokość	154 mm
Głębokość	38 mm

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Pozycja montażu/połączenia	Pionowy

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Nadaje się do wyższej klasy IP	IP55 z zamkniętą pokrywą
Odporność na uderzenie IK	IK07

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

**Dodatkowe informacje**

Montaż	Z mocowaniem zaciskowym/śrubowym Z adapterem montażowym i uszczelką Do montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych Do montażu pionowego
--------	--

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak