



WNA408B

**Rahmen 2fach senkrecht UP, W.1 IP55, polarweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl der Einsätze	2
---------------------	---

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend Matt
Werkstoff	Thermoplast
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	87 mm
Breite	293,50 mm
Tiefe	9,90 mm

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Senkrecht

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Stoßfestigkeit IK	IK07

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

**Texte**

Montageart	Mit Montageadapter und Dichtung Für Unterputz- und Hohlwandmontage Für senkrechte Montage
Schrauben/Schraubendreher	Mit Schraubendreher

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja