Ficha técnica do produto
WNA408B

WNA408B

cubyko - Quadro x2 vertical, branco

Características técnicas

Capacidade	
Número de grupos	2
Materiais	
Cor	Branco
Código RAL	Semelhante ao RAL 9010
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	0 %
Tratamento	Sem tratamento
Dimensões	
Altura	87 mm
Largura	293,50 mm
Profundidade	9,90 mm
Acessórios	
Tem campo de etiquetagem	Não
Instalação, montagem	
Montagem	Encastrar
Posição de montagem/ligação	Vertical
Segurança	
Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Utilizável em classe IP mais alta	IP55 com tampa fechada
Resistência ao impactos IK	IK07
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
Texto	
Modo de instalação	Com adaptador de montagem e vedante Para montagem embutida e montagem em parede oca Para montagem vertical
Parafusos/chave de parafusos	Com chave de parafusos
Sustentabilidade	
Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim