



WNA601

IP55



LED-Signallicht-Einsatz rot/grün, W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Leistung

Verbrauchte Leistung in W 0 W

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Beleuchtung

Art der Lampe LED

Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7011

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 48 mm

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Texte

Beleuchtung Homogene Ausleuchtung, separat schaltbar über getrennte Eingangsklemmen

Geeignet für

W.1

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja