




WNA602



**LED-Signallicht-Einsatz blau, W.1 IP55, grau**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Beleuchtung**

Art der Lampe LED

**Werkstoff**

Farbe Grau

RAL Nummer 7011

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 48 mm

**Konnektivität**

Montageart Schraubbefestigung

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

**Texte**

Aufdruck Ohne Aufdruck

**Geeignet für**

cubyko

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja