



WNA681B

IP55

Gehäuseunterteil AP 1fach mit Rahmen und Leitungseinführungen, W.1 IP55, p.weiß

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Anzahl Einheiten	1
Höhe	76 mm
Breite	76 mm
Tiefe	56 mm

Ausstattung

Mit Kabeleinführung	Ja
---------------------	----

Installation, Montage

Einbau-/Anschlussort	Senkrecht
Montage auf	Aufputz

Zubehör

Mit Rahmenabdeckung	Ja
---------------------	----

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK08

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Sicherheit

Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP55 mit geschlossener Abdeckung
----------------------------------	----------------------------------

Texte

Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
----------	---

Geeignet für

W.1	
W.1	

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja