



WNA681B

IP55

Opbouwbehuizing 1-v, W.1, polarwit

Technische eigenschappen

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Materiaal

| | |
|---|-------------|
| Kleur | Polarwit |
| RAL-code | 9010 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Thermoplast |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 0 % |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

Afmetingen

| | |
|-----------------|-------|
| Aantal eenheden | 1 |
| Hoogte | 76 mm |
| Breedte | 76 mm |
| Diepte | 56 mm |
| Inbouwdiepte | 65 mm |

Samenstelling

| | |
|-----------------|----|
| Met kabelinvoer | Ja |
|-----------------|----|

Installatie, montage

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Montage/aansluitpositie | Verticaal |
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |

Toebehoren

| | |
|---------------|----|
| Met afdekraam | Ja |
|---------------|----|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Slagvastheid IK | IK08 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 30 °C |
|---------------------|-------------|

Veiligheid

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Bruikbaar in hogere IP-klasse | IP55 met gesloten deksel |
|-------------------------------|--------------------------|

Teksten

| | |
|--------------|--|
| Montagewijze | Voor enkelvoudige montage |
| Afdichting | Met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening |

Geschikt voor

cubyko
cubyko

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |