



WNA681B

IP55

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων	1
Ύψος	76 mm
Πλάτος	76 mm
Βάθος	56 mm
Ενσωματωμένο βάθος	65 mm

Εξοπλισμός

Με είσοδο καλωδίου	Ναι
--------------------	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Κάθετα
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

Παρεκόμενα

Με κάλυμμα πλαισίου	Ναι
---------------------	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Αντοχή σε κρούση IK	IK08

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Ασφάλεια

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP	IP55 με κλειστό κάλυμμα
---------------------------------	-------------------------

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Για μονή τοποθέτηση
Στεγανοποίηση	Με στεγανοποίηση πλήρους κάλυψης στην πίσω πλευρά του περιβλήματος για την είσοδο καλωδίου και ρύθμιση της επιφάνειας στην πίσω πλευρά

Κατάλληλο για

cubbyco
cubbyco

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι