



WNA682B

**IP55**

**Gehäuseunterteil AP 2fach waager. mit Rahmen und Leitungseinf., W.1 IP55, p.weiß**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl Module 2

**Werkstoff**

Farbe Polarweiß  
 RAL Nummer 9010  
 Glanzgrad Matt  
 Werkstoff Thermoplast  
 Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %  
 Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Anzahl Einheiten 2  
 Höhe 76 mm  
 Breite 147 mm  
 Tiefe 56 mm  
 Einbautiefe 65 mm

**Ausstattung**

Mit Kabeleinführung Ja

**Installation, Montage**

Einbau-/Anschlussort Waagrecht  
 Montage auf Aufputz

**Zubehör**

Mit Rahmenabdeckung Ja

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55  
 Stoßfestigkeit IK IK07

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

**Sicherheit**

Verwendbar in höheren IP-Klassen IP55 mit geschlossener Abdeckung

**Texte**

Montageart Für waagerechte Montage  
 Dichtung Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

**Geeignet für**

cubyko  
W.1

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja  
 REACh-SVHC frei Ja  
 RoHS-konform Ja