



WNA682B

IP55

W.1 Adapter natynkowy 2-kr poziomy, 2 wejścia, IP55, biały

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów 2

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Liczba jednostek 2

Wysokość 76 mm

Szerokość 147 mm

Głębokość 56 mm

Sprzęt

Z wejściem kablowym Tak

Instalacja, montaż

Pozycja montażu/połączenia Poziomy

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Akcesoria

Z pokrywą ramy Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Odporność na uderzenie IK IK07

Nadaje się do wyższej klasy IP IP55 z zamkniętą pokrywą

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

Dodatkowe informacje

Montaż Do montażu poziomego

Uszczelka Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku

Odpowiednie do

cubbyko

W.1

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak