



WNA683

IP55

W.1 Adapter natynkowy 3-kr poziomy 2 wejścia, IP55, szary

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów	3
----------------	---

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Liczba jednostek	3
Wysokość	76 mm
Szerokość	218 mm
Głębokość	56 mm

Sprzęt

Z wejściem kablowym	Tak
---------------------	-----

Instalacja, montaż

Pozycja montażu/połączenia	Poziomy
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

Akcesoria

Z pokrywą ramy	Tak
----------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK08
Nadaje się do wyższej klasy IP	IP55 z zamkniętą pokrywą

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Do montażu poziomego
Uszczelka	Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku

Odpowiednie do

cubyko
W.1

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak