



WNA683

IP55

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	3
-------------------	---

Materiais

Cor	Cinzentos
Código RAL	7011
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Número de unidades	3
Altura	76 mm
Largura	218 mm
Profundidade	56 mm

Equipamento

Com entrada de cabo	Sim
---------------------	-----

Instalação, montagem

Posição de montagem/ligação	Horizontal
Montagem	Montagem à superfície

Acessórios

Com moldura de cobertura	Sim
--------------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK08

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Para montagem horizontal
Vedante	Com selagem total na parte posterior da caixa para entrada de cabos e ajuste de superfície na parte de trás

Adequado para

Hager cubyko cubyko	
------------------------	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim