



WNA683B

IP55

Opbouwbehuizing 3-v hor. W.1, polarwit

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Aantal eenheden	3
Hoogte	76 mm
Breedte	218 mm
Diepte	56 mm

Uitrusting

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Toebehoren

Met afdekraam	Ja
---------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK08

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

Montagewijze	Voor horizontale montage
Afdichting	Met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening

Geschikt voor

Hager cubyko	
cubyko	

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja