




WNA685

IP55

Scatola doppia orizzontale, con cornice a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

Materiali

Colore	Grigio
Codice RAL	7011
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Numero di unità	2
Altezza	76 mm
Larghezza	147 mm
Profondità	56 mm

Equipaggiamento

Con cavo in ingresso	Sì
----------------------	----

Installazione, montaggio

Posizione di montaggio/collegamento	Orizzontale
Montaggio su	Montaggio a parete

Acessori

Con copertura del telaio	Sì
--------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK07

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Protezione

Utilizzabile in classe IP superiore	IP55 con coperchio chiuso
-------------------------------------	---------------------------

Testo

Tipo di montaggio	Per installazione orizzontale
Tenuta	Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori

Adatto per

cubyko	
W.1	

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACh - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì