



WNA685

IP55

Gehäuseunterteil AP 2fach waager. mit Rahmen, 4 Leitungseinf., W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module 2

Werkstoff

Farbe Grau
 RAL Nummer 7011
 Glanzgrad Matt
 Werkstoff Thermoplast
 Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %
 Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Anzahl Einheiten 2
 Höhe 76 mm
 Breite 147 mm
 Tiefe 56 mm
 Einbautiefe 65 mm

Ausstattung

Mit Kabeleinführung Ja

Installation, Montage

Einbau-/Anschlussort Waagrecht
 Montage auf Aufputz

Zubehör

Mit Rahmenabdeckung Ja

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55
 Stoßfestigkeit IK IK07

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Sicherheit

Verwendbar in höheren IP-Klassen IP55 mit geschlossener Abdeckung

Texte

Montageart Für waagerechte Montage
 Dichtung Mit vollflächiger Dichtung an der
Gehäuserückseite für rückseitige
Leitungseinführung und Putzausgleich

Geeignet für

cubyko
W.1

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
 REACh-SVHC frei Ja
 RoHS-konform Ja