




WNA685

IP55

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7011
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Antal enheter	2
Höjd	76 mm
Bredd	147 mm
Djup	56 mm

Utrustning

Med kabelgång	Ja
---------------	----

Installation, montering

Monteringsläge/anslutningsläge	Horisontell
Montering	Utanpåliggande montering

Tillbehör

Med ramskydd	Ja
--------------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK07
Användbar i högre IP-klasser	IP55 med stängt lock

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Text

Utförande	För horisontell montering
Försegling	Med heltäckande tätning på baksidan av kåpan för kabelgenomföring och ytjustering på baksidan

Lämplig för

cubyko	
cubyko	

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja