



WNA685B

IP55

Scatola doppia orizzontale, con cornice a parete W.1 bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 2

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Numero di unità 2

Altezza 76 mm

Larghezza 147 mm

Profondità 56 mm

Equipaggiamento

Con cavo in ingresso Sì

Installazione, montaggio

Posizione di montaggio/collegamento Orizzontale

Montaggio su Montaggio a parete

Acessori

Con copertura del telaio Sì

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK07

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

Protezione

Utilizzabile in classe IP superiore IP55 con coperchio chiuso

Testo

Tipo di montaggio Per installazione orizzontale

Tenuta Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori

Adatto per

cubyko

W.1

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACh – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì