



WNA686B

IP55

**Gehäuseunterteil AP 2fach senkr. mit Rahmen und Leitungseinf., W.1 IP55, p.weiß**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl Module 2

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Anzahl Einheiten	2
Höhe	147 mm
Breite	76 mm
Tiefe	56 mm
Einbautiefe	65 mm

**Ausstattung**

Mit Kabeleinführung Ja

**Installation, Montage**

Einbau-/Anschlussort	Senkrecht
Montage auf	Aufputz

**Zubehör**

Mit Rahmenabdeckung Ja

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK07

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

**Sicherheit**

Verwendbar in höheren IP-Klassen IP55 mit geschlossener Abdeckung

**Texte**

Montageart	Für senkrechte Montage
Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

**Geeignet für**

cubyko  
W.1

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja