



WNA695

**Collerette lumineuse à LED blanches 230V cubyko**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de postes	1
Nombre de modules	1

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	1013 7035
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	83 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	23 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	0 mm

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Installation, montage**

Montage sur	En saillie
Position de montage/connexion	Vertical

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP20
Utilisable dans une classe de protection IP supérieure	IP55 avec couvercle fermé
Résistance aux chocs IK	IK05

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Mode d'installation	Avec fixation par pincement / vissage
Éclairage	Pour signalisation et commutation de contrôle

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui