



WNA695

Verlicht afdekraam 1-voudig vert. 230 V~ wit, W.1, grijs

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal gangen	1
Aantal modules	1

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	1013 7035
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	83 mm
Diepte	23 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld	0 mm

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Montage/aansluitpositie	Verticaal

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse	IP55 met gesloten deksel
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja