




WNA695

W.1 Ramka 1-kr pionowa z podświetleniem białym 230V 0,6 mA do puszek N/T, IP55

Właściwości techniczne

Pojemność

Krotność	1
Liczba modułów	1

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	1013 7035
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	83 mm
Szerokość	83 mm
Głębokość	23 mm

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Z mocowaniem zaciskowym/śrubowym
Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak