




WNA696

Rahmen 1fach weiß beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl der Einsätze	1
Anzahl Module	1

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	83 mm
Tiefe	23 mm

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Einbau-/Anschlussort	Senkrecht

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Stoßfestigkeit IK	IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Texte

Montageart	Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja