



WNA696

Collerette lumineuse à LED blanches 12/24V cubyko

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de postes	1
Nombre de modules	1

Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7035
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	23 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	0 mm

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Installation, montage

Montage sur	En saillie
Position de montage/connexion	Vertical

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée	IP55 avec couvercle fermé
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Avec fixation par orne/vis
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui