



WNA698

**W.1 Ramka 1-kr z podświetleniem niebieskim 12-24V 0,5 mA do adaptera n/t, IP55**

**Właściwości techniczne**

**Pojemność**

Krotność	1
Liczba modułów	1

**Materiały**

Kolor	Szary
Kod RAL	7035
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość	83 mm
Szerokość	83 mm
Głębokość	23 mm

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Pozycja montażu/połączenia	Pionowy

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Nadaje się do wyższej klasy IP	IP55 z zamkniętą pokrywą
Odporność na uderzenie IK	IK05

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

**Dodatkowe informacje**

Montaż	Z mocowaniem zaciskowym/śrubowym
Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak