



WNA699

**Rahmen 2fach weiß beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl der Einsätze	2
Anzahl Module	2

**Werkstoff**

Farbe	Grau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	154 mm
Breite	83 mm
Tiefe	23 mm

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
Einbau-/Anschlussort	Senkrecht

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP55 mit geschlossener Abdeckung
Stoßfestigkeit IK	IK05

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

**Texte**

Montageart	Für Schraubbefestigung Für senkrechte Montage
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schrauben/Schraubendreher	Mit Schraubendreher

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja