




WNA699

cubyko - Aro luminoso duplo branco, 230V

Características técnicas

Capacidade

Número de grupos	2
Número de módulos	2

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	0 %
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	154 mm
Largura	83 mm
Profundidade	23 mm

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Instalação, montagem

Montagem	Montagem à superfície
Posição de montagem/ligação	Vertical

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP55 com tampa fechada
Resistência ao impactos IK	IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Para fixação por parafuso Para montagem vertical
Iluminação	Para iluminação ou monitorização de circuitos

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim