



WNA700

Entrée de conduit étanche à 2 passages, filetage M20x1,5, cubyko gris

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Dimensions	44.40 x 44.90 mm
Profondeur	33 mm
Hauteur	44,40 mm

#### Equipement

Type de passe-cable	Glissière de fermeture double
---------------------	-------------------------------

#### Matières

Matière	Polypropylène (PP)
Traitement	Non traité
Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition de la surface	Mat

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui