



WNA700

**W1 Przepust rurowy 2-krotny, M20 x 1,5 przykręcany**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wymiary	44.40 x 44.90 mm
Głębokość	33 mm
Wysokość	44,40 mm

**Sprzęt**

Typ kabla zasilającego	Suwak mufy podwójny
------------------------	---------------------

**Materiały**

Materiał	Polipropylen (PP)
Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Mat

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak