




WNA710

W.1 Podwójna ramka pozioma podświetlana natynkowa 230 V biały

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Materiały

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Satynowe wykończenie
Materiał	Polipropylen (PP)
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	35 mm
Szerokość	153 mm
Głębokość	82 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK07

Dodatkowe informacje

Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
-------------	--

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak