




WNA712

**Rahmen 2fach blau beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP, W.1 IP55, grau**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl der Einsätze | 2 |
| Anzahl Module       | 2 |

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Grau        |
| RAL Nummer | 7035        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 154 mm |
| Breite | 83 mm  |
| Tiefe  | 23 mm  |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Installation, Montage**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Montage auf          | Aufputz   |
| Einbau-/Anschlussort | Senkrecht |

**Sicherheit**

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection)   | IP20                             |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP55 mit geschlossener Abdeckung |
| Stoßfestigkeit IK                | IK05                             |

**Einsatzbedingungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -15 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

**Texte**

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Montageart  | Für Schraubbefestigung<br>Für senkrechte Montage |
| Beleuchtung | Für Beleuchtung und Kontrollschaltung            |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |